

Scheda prodotto

Caratteristiche

IMT50525

GT conduit plain ends, Mureva Tube GT,
diameter 25 mm 2m, grey



Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Rigid conduit
Forma	Tuliped ends
Funzione disponibile	GT-function
Installazione	All'esterno All'interno
Diametro nominale	359 mm ²
Diametro	Esterno: 25 mm Interno: 21,4 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Lunghezza	2 m

Caratteristiche tecniche

Trazione	750 N
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Quantità per confezione	34 m
Temperatura ambiente	-5...60 °C
Norme di riferimento	IEC 61386

Ambiente

Grado di protezione IK	IK07
Certificazioni prodotto	NF
Caratteristiche ambientali	Non-flame propagating

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	2,5 cm
Confezione 1: profondità	202 cm
Confezione 1: peso	301 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	34
Confezione 2: altezza	205 cm
Confezione 2: larghezza	12 cm
Confezione 2: profondità	13,5 cm
Confezione 2: peso	10,234 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	2176
Confezione 3: altezza	102 cm
Confezione 3: larghezza	120 cm
Confezione 3: profondità	205 cm
Confezione 3: peso	654,992 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto