

SERIE DI 12 CHIAVI A TUBO DOPPIE LEGGERE

288 N/12



- Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
- Fori trasversali per le spine di manovra 292
- Fornita con spina di manovra 292/1-2
- Esecuzione cromata

Dettagli famiglia

Codice

Peso kg

U02880282

2,9

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



**288 N - Chiavi a tubo
doppie leggere**

12

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-
24x26-25x28-30x32



292 - Spine di manovra

2

1-2

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.