

MERKMALE

- Summertonwarnung
- Schritt-/Automatische Auswahlfunktion
- Batteriestatusanzeige
Automatische Abschaltung
- Kleine Größe - leicht zu tragen
- Ideal für SOHO LAN-Installation

RS Pro LAN-Prüfgeräte mit Entfernung

RS Best.-Nr.:136-8580



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche wird die eindeutige Überprüfung von Problemen erleichtert. Die Berichte zu offenen, kurzen und Kreuzungen werden über LEDs auf dem Panel angezeigt, einschließlich einer Anzeige für bestandene Fehler auf Knopfdruck. Ein integrierter Fernabschlusswiderstand kann für eine einköpfige Kabelprüfung abgenommen werden und verfügt über Endsteckverbinder an beiden Seiten des Geräts. Dieses Prüfgerät ist auch in der Lage, eine Länge von 1-350 Metern zu testen.

Allgemeine

Kabeltyp	LAN, RJ45/STP, RJ45/UTP
Testtyp	Entfernung zu Fehler
Steckverbinder	RJ45-Steckverbinder
Anzeigetyp	LED
Ton	Ja
Länge für Prüfung	1 m bis 350 m (3 ft bis 1200 ft)
Betriebsweg	Tact-Schaltertastenfeld
Gehäusematerial	Kunststoff

Elektrische

Stromquelle	Batterie
Batterietyp	9 V

Mechanische

Abmessungen	103 mm x 78 mm x 32 mm
Länge	103mm
Breite	78mm
Höhe	32mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	50 °C
Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis 60 °C.
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % nicht kondensierend

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CE, RoHS
----------------------------	----------

