Datenblatt:

FIX Adapter Deutschland CEE7/7 - Schweiz T12 3-polig sw

FIX Adapter Deutschland CEE7/7 - Schweiz T12, 3-polig, Steckdoseneingang für: Schuko (CEE7/7), Ausgangsstecker: Schweiz (Typ 12), Eingangsspannung: max. 250V, Leistung: max. 2500W, Last: max. 10A, mit Moosgummidichtung, schwarz





Artikelnummer	1409563 N1
EAN	7611007084592
Einheits Nr.	
Einheit	BLIS
Verpackungseinheit	4
Verpackungsmasse	11.0 x 17.0 x 5.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.091 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Fixadapter
Marke	STEFFEN
Modell	Schuko (CEE 7/7) - Typ 12 Nass
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	Schuko (CEE 7/7)
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-20...+50 °C
Sicherheitsfunktionen	dauerhaft und nicht mehr entfernbar
Zusatzfunktionen	mit praktischer Montagehilfe
Produkthöhe	45 mm
Produktbreite	45 mm
Produkttiefe	60 mm
Gewicht netto	0.08 Kg
Verpackungsart	Blister