

Produktdatenblatt

Eigenschaften

MTN2500-7060

Merten HD, Socket-outlet pin-earth, insert
w.shutter, screwless term., alum.

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Stifterde
Standardabweichung des Ausgangs	French/Belgium
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Einbau
Befestigungsmodus	Schraube
Farbton	Aluminium
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Oberflächenbehandlung	Teflonbeschichtet Metallisch
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	250 V

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.