

# KombiSIGN 70 – Signalsäule, IP54



**Mögliche Kombinationen:**

315-8865 oder 314-7376 + 314-7360 + Leuchtelemente

---

356-6165 + 314-7360 + Leuchtelemente

---

356-6159 + 314-7332 + 314-7326 + Leuchtelemente

---

356-6159 + 314-7354 + 328-0316 oder 314-7348 + 314-7326 + Leuchtelemente

**314-7360**  
Anschlusselement für Winkel- oder Bodenmontage, einschl. Abschlussdeckel

**315-8865**  
Winkel für einseitige Montage, einschl. Gummidichtung

Bemerkung:  
Bei 314-7376 (Winkel für zweiseitige Montage)  
Kann man oben und unten eine Signalsäule befestigen.



**314-7326**  
Anschlusselement für Rohrmontage, einschl. Abschlussdeckel

**314-7332**  
Fuß mit integriertem Rohr, DM 25mm, 110mm lang, Kunststoff, einschl. Gummidichtung

**315-8865**  
975.840.85  
Winkel für einseitige Montage



**314-7376**  
975.840.86  
Winkel für zweiseitige Montage



**314-7360**  
840.085.00  
Anschlusselement für Winkel- oder Bodenmontage



**314-7332**  
975.840.10  
Fuß mit integriertem Rohr (110mm)



**356-6165**  
960.000.02  
(hat 2 Bohrungen an der Oberseite)  
Für Bodenmontage



**356-6159**  
960.000.01  
(hat 4 Bohrungen an der Oberseite)  
Für Fußmontage



**314-7326**  
840.080.00  
Anschlusselement für Rohrmontage



**314-7354**  
975.840.90  
Fuß für Rohr



**328-0316** (100mm)  
975.845.10

**314-7348** (250mm)  
975.840.25

