Programme Plexo™ complet saillie IP 55

697 11

697 12

697 31

916 55

697 79

Livrés complets avec 2 embouts - plaque déclipsée

Interrupteurs 10 AX - 250 V

IP 55 - IK 07
Connexion à bornes automatiques

Emb.	Réf.	
10	**697 11**	Va-et-vient ○ Gris
10	**697 10**	Va-et-vient témoin câblage existant Livré avec lampe 230 V ○ Gris
10	**697 12**	Va-et-vient témoin câblage phase distribuée. Livré avec lampe 230 V ○ Gris
5	**697 13**	Va-et-vient lumineux Livré avec lampe 230 V ○ Gris
10	**697 15**	Double va-et-vient ○ Gris

Poussoirs 10 A

IP 55 - IK 07
Connexion à bornes automatiques

Emb.	Réf.	
10	**697 20**	Poussoir NO ○ Gris
10	**697 22**	Poussoir NO lumineux Livré avec lampe 230 V ○ Gris
1	**697 23**	Poussoir témoin Contact libre de potentiel Livré avec lampe 230 V ○ Gris

Détecteurs de mouvement

IP 55 - IK 04
Permettent la commande de lampes :
- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V et halogène 12 V
- 1000 VA maxi en fluorescence

Durée d'éclairement réglable de 12 s à 16 min après dernière détection
Portée maxi : 12 m avec produit installé à 2,50 m de haut en position murale
Hauteur minimum d'installation : 1,70 m
Tête orientable, se démonte sans outil
Dim. : 90 x 91 mm, diamètre 91 mm
Détecteur à angle de détection 360°

Emb.	Réf.	
6	**488 98** ECO	○ Blanc
1	**697 40** ECO	○ Gris

Interrupteurs à clé "accès sécurisé" 10 A - 250 V

IP 20 - IK 07
Inter à clé pour barillet européen réf. 697 95
1 pôle inter/poussoir. 3 positions 1-0-2

Emb.	Réf.	
1	697 57	○ Blanc
1	697 06	○ Gris

Prise de courant 16 A - 250 V

IP 55 - IK 07
Connexion à bornes automatiques

Emb.	Réf.	
10	**697 31**	2P+T avec éclips de protection Livrée avec 1 embout 2 sorties ○ Gris

Prises de courant 20 et 32 A

Connexion à vis

20 A - IP 55 - IK 08
S'associent avec l'embout gris réf. 919 14

Emb.	Réf.	
5	**916 55**	2P+T - 230 V~ ○ Gris
5	**916 56**	3P+T - 400 V~ ○ Gris
5	**916 57**	3P+N+T - 400 V~ ○ Gris

32 A - IP 44 - IK 08
S'associent avec l'embout gris réf. 919 15

Emb.	Réf.	
5	**558 72**	2P+T - 230 V~ ○ Gris
5	**558 75**	3P+T - 400 V~ ○ Gris
5	**558 77**	3P+N+T - 400 V~ ○ Gris

Sorties de câbles

IP 55 - IK 07
Equipées de serre-câbles

Emb.	Réf.	
5	697 79	○ Blanc
5	697 45	○ Gris

Piquet de jardin

Connexion à bornes automatiques

Emb.	Réf.	
10	697 49	Equipé de 2 prises 2P+T précâblées en face avant 1 seul mécanisme à câbler 2 postes disponibles pour autres fonctions composables en face arrière ○ Gris

Accessoires

Emb.	Réf.	
50	919 14	**Embout jusqu'à Ø20** Embout gris (RAL 7035)
50	919 15	**Embout jusqu'à Ø25** Embout gris (RAL 7035)
1	697 95	**Barillet** Extraction de la clé en position 0 Barillet européen Livré avec 1 jeu unique de 3 clés

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution.
Références en rouge : Produits nouveaux