

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony
Produkt oder Komponententyp	Frontelement für Leuchtmelder
Produktspezifische Anwendung	Für Glühlampe
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Grün

Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Produktgewicht	0,015 kg

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Schutzbehandlung	TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C
Vibrationsfestigkeit	15 gn (10...500 Hz) gemäß IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 61140
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 50102

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------