

[R2NANO] Coffret douilles, 6 pans métriques et embouts, 38 pièces, 1/4"

Description

- Contient :
- 1 x cliquet 1/4" étanche embout haute performance : R161B.
- 10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R209) - L 100 mm (R210).
- 1 x cardan 1/4" : R240A.
- ED1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ES1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8 mm.
- EH1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
- 1 poignée tournevis 1/4" courte : R236C.
- 1 x douille 1/4" porte-embouts à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R235.
- 21 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :.
- EP1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
- EXR1 pour vis Resistorx® : TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40.
- 1 x embout porte-douilles hexagone 1/4" - carré 1/4" : ECR.
- Coffret bi-matière vide : BVNANO.



1 x **[R.5.5] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 5,5 mm**
R.5.5



1 x **[R.6] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 6 mm**
R.6



1 x **[R.7] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 7 mm**
R.7














1 x **[R.8] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 8 mm**
R.8



1 x **[R.9] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 9 mm**
R.9



1 x **[R.10] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 10 mm**
R.10

	1 x	[R.11] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 11 mm R.11
	1 x	[R.12] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 12 mm R.12
	1 x	[R.13] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 13 mm R.13
	1 x	[R.14] Douilles, 6 pans métriques, 1/4", 14 mm R.14
	1 x	[R.161B] Cliquet étanche haute performance, 1/4" R.161B
	1 x	[R.209] Rallonge standard, 1/4", 55 mm R.209
	1 x	[R.210] Rallonge standard, 1/4", 100 mm R.210
	1 x	[R.235] Douilles porte-embouts jonc pour embouts, série 1, 6 pans, 1/4", 6,35 mm R.235
	1 x	Poignée tournevis Courte, 1/4" R.236CA
	1 x	Cardan universel, 1/4" R.240A
	1 x	[ED.101T] Embouts haute performance pour vis Pozidriv®, série 1, empreinte PZ1 ED.101T



1 x [ED.102T] Embouts haute performance pour vis Pozidriv®, série 1, empreinte PZ2
ED.102T



1 x [ED.103T] Embouts haute performance pour vis Pozidriv®, série 1, empreinte PZ3
ED.103T



1 x Embouts de vissage pour vis 6 pans fraisé, standards, série 1, métrique, 3 mm
EH.103



1 x [EH.104] Embouts de vissage pour vis 6 pans fraisé, standards, série 1, métrique, 4 mm
EH.104



1 x [EH.105] Embouts de vissage pour vis 6 pans fraisé, standards, série 1, métrique, 5 mm
EH.105



1 x [EH.106] Embouts de vissage pour vis 6 pans fraisé, standards, série 1, métrique, 6 mm
EH.106



1 x [EH.107] Embouts de vissage pour vis 6 pans fraisé, standards, série 1, métrique, 7 mm
EH.107



1 x [EP.101T] Embout de vissage haute performance, série 1, empreinte Philips®, PH1
EP.101T



1 x [EP.102T] Embout de vissage haute performance, série 1, empreinte Philips®, PH2
EP.102T



1 x [EP.103T] Embout de vissage haute performance, série 1, empreinte Philips®, PH3
EP.103T



1 x [ES.134.5T] Embout de vissage haute performance, série 1, empreinte vis à fente, 4,5 mm
ES.134.5T



1 x **[ES.136.5T]** Embout de vissage haute performance, série 1, empreinte vis à fente, 6,5 mm
ES.136.5T



1 x **Embout de vissage haute performance, série 1, empreinte vis à fente, 8 mm**
ES.148T



1 x **[EXR.110]** Embouts standards série 1 pour vis RESISTORX®, empreinte TT10
EXR.110



1 x **[EXR.115]** Embouts standards série 1 pour vis RESISTORX®, empreinte TT15
EXR.115



1 x **[EXR.120]** Embouts standards série 1 pour vis RESISTORX®, empreinte TT20
EXR.120



1 x **[EXR.125]** Embouts standards série 1 pour vis RESISTORX®, empreinte TT25
EXR.125



1 x **[EXR.127]** Embouts standards série 1 pour vis RESISTORX®, empreinte TT27
EXR.127



1 x **[EXR.130]** Embouts standards série 1 pour vis RESISTORX®, empreinte TT30
EXR.130



1 x **[EXR.140]** Embouts standards série 1 pour vis RESISTORX®, empreinte TT40
EXR.140



1 x **Embout porte-douille - carré 1/4" - 6 pans 1/4"**
ECR