

CARATTERISTICHE

- Una gamma di gradini di sicurezza mobili con telaio tubolare completamente saldati
- Ampia base per una maggiore stabilità e piedini in gomma antiscivolo
- Corrimano doppio per facilitare la salita e la discesa
- Finitura in polvere epossidica rossa
- Ruote fisse in gomma e rotelle orientabili
- Le rotelle orientabili si ritraggono
- Gradini e piattaforma in acciaio perforato

Altezza piattaforma 1m a 4 gradini in acciaio RS Pro, rosso

Codice RS: 412-034



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

I gradini mobili per impieghi pesanti di RS Pro sono la soluzione perfetta per accedere in modo sicuro ad aree non a portata di mano in un'ampia gamma di ambienti. I gradini sono dotati di una robusta struttura completamente saldata realizzata in acciaio, che offre un'eccellente durata e affidabilità. I gradini sono dotati di gradini e piattaforme in acciaio perforato, migliorando la presa e la sicurezza dell'utente. Inoltre, questi gradini per impieghi pesanti includono piedini in gomma antiscivolo per evitare che si spostino durante l'uso. I gradini sono inoltre dotati di ruote in gomma fisse e rotelle orientabili che si ritraggono quando viene applicata pressione, consentendo ai gradini di essere spostati con estrema facilità, pur rimanendo stabili durante l'uso. Il modello a 5 battistrada è dotato anche di una barra di sicurezza per evitare l'uso improprio dei gradini quando è mobile e, quando rilasciato, abbassa i gradini al pavimento, consentendo all'operatore di utilizzare i gradini in modo sicuro. Per un ulteriore livello di sicurezza e protezione, i gradini includono una doppia guida per le mani per agevolare l'ascesa o la discesa. I gradini mobili RS Pro per impieghi pesanti sono disponibili con 4 o 5 gradini e sono adatti per l'uso in un'ampia gamma di ambienti.

Quali misure sono disponibili?

- 412-034 : 4 gradini
- 412-024 : 5 gradini

Specifiche generali

Numero di passi	4
Materiali	Gomma, acciaio
Colore	Rosso
Applicazioni	Warehouse, fabbrica, vendita al dettaglio, distribuzione, pulizia e manutenzione nel settore automobilistico

Specifiche meccaniche

Dimensioni totali	1890mm x 710mm x 970mm
Altezza totale	1890mm
Larghezza totale	710mm
Profondità complessiva	970mm
Peso	32kg

Dimensioni piattaforma	
Altezza	1m
Larghezza	450mm
Profondità	400mm
Larghezza Top	450mm
Profondità Top	200mm



Product Description	Platform Height(mm)	Overall Size H x W x D(mm)	Weight(Kgs)	Tread Size W x D(mm)	Platform Tread Size W x D(mm)	Castors	Wheels	RS Stock No.
4 Tread Steps	995	1890 x 710 x 970	32	450 x 200	450 x 400	75mm ϕ	160mm ϕ	412034

