



A DURABILIDADE QUE O SEU TRABALHO REQUER

A M610

A unidade portátil é agora mais poderosa

Execute todas as tarefas na perfeição!
Nas instalações ou no terreno.



Guarde e armazene etiquetas a bordo

com o maior leque de opções de introdução de dados.

Produza mais com estas funcionalidades de poupança de tempo:

- ▶ Velocidade de impressão de 50,8 mm por segundo
- ▶ Bateria de iões de lítio avançada de 3.ª geração
- ▶ Armazene e importe ficheiros de dados a partir de uma pen USB
- ▶ Importe e guarde ficheiros, listas e gráficos
- ▶ Crie e imprima etiquetas utilizando o teclado, a aplicação móvel ou o software para computador
- ▶ Imprime texto, códigos de barras, formatos e imagens



FAÇA MAIS COM RECURSOS APRIMORADOS



RESISTÊNCIA A
CHOQUES E QUEDAS
DE 1,8 m SEGUNDO
A NORMA MILITAR



IMPRIMA 4500
ETIQUETAS COM A
CARGA COMPLETA



FAIXA DE TEMP. DE
FUNCIONAMENTO
SUPERIOR (-18 ° a
46 °C)

A M610



Melhor desempenho
EXTREMAMENTE DURÁVEL

Execute todas as tarefas na perfeição em qualquer lugar

Otimize o seu desempenho com materiais da Brady



ROLOS PEQUENOS

- ▶ Execute todas as tarefas na perfeição com mais de 50 materiais de alto desempenho e mais de 800 opções de etiquetas.



ROLOS A GRANEL

- ▶ Poupe mais — compre a granel: mais de 14 materiais e mais de 150 opções de etiquetas.



OPÇÕES PERSONALIZADAS

- ▶ Tem necessidades específicas? Desfrute de opções de etiquetas personalizadas ilimitadas em mais de 70 materiais diferentes.



Desfrute de uma experiência de etiquetagem mais premium com materiais otimizados Brady Authentic

Os materiais Authentic funcionam na perfeição com as impressoras da Brady para garantir um melhor desempenho e fiabilidade que não se obtêm com os materiais das outras marcas. Temos à sua disposição a mais vasta gama de cores, polimentos e aplicações específicas do setor. Seja autêntico. Obtenha melhores resultados com a Brady.

Materiais elaborados especificamente para qualquer aplicação pretendida

Alguns materiais de etiquetas da M610 que precisa de conhecer

Para consultar todas as opções de materiais disponíveis, visite bradyeurope.com/M610materials



Fios e cabos



DataCom



Ambientes adversos



Componentes e equipamentos



Segurança e instalações

		Fios e cabos	DataCom	Ambientes adversos	Componentes e equipamentos	Segurança e instalações
Envolventes Etiquetas envolventes em vinil autolaminado (B-427)		■	■	■		
Termoretráteis Etiquetas termoretráteis PermaSleeve® (B-342)		■		■		
Multiusos Etiquetas multiusos de nylon adesivas resistentes (B-499)		■	■		■	■
Reposicionáveis Etiquetas multiusos em tecido de vinil reposicionáveis (B-498)		■	■		■	
QuickFlag™ Etiquetas multiusos de poliéster adesivas ultrarresistentes (B-483)		■	■			
Dissipadoras eletrostáticas Etiquetas dissipadoras eletrostáticas (ESD) de poliamida (B-717)					■	
Rótulos para cabos Marcadores de cabos sem halogéneo (B-7643)		■	■	■		
Invioláveis Etiquetas invioláveis de poliéster com padrão VOID (B-7546)					■	■

= material Brady único

▶ Saiba mais em bradyeurope.com/M610 ou leia o código QR para assistir ao vídeo de visão geral



Especificações da impressora M610 Kit de impressora de etiquetas M610

Especificações	
Tecnologia de impressão	Transferência térmica
Resolução de impressão (dpi)	300
Velocidade de impressão (mm/s)	50,80
Funcionalidade de cor	Monocolor
Etiquetas contínuas ou de corte por molde	Contínuas e de corte por molde
Largura máx. da etiqueta (mm)	50,80
Comprimento máx. da impressão (mm)	1016,00
Utilização diária recomendada	750
Opções de conectividade	USB Utilização autónoma Bluetooth em modelos seleccionados
Compatibilidade do software	Brady Workstation Aplicação Etiquetas Expresso
Telemóveis e tablets suportados	Dispositivos Android com sistema operativo Android 5+ iPhone 5S ou mais recentes com iOS 10+
Tipo de código de barras	Código QR Data Matrix Código 128 Código 39 Intercalado 2 de 5 UPC-A UPC-E EAN-13 Mais através da Brady Workstation
Símbolos integrados	480
Propriedades físicas	
Largura x altura x profundidade (mm)	107,19 x 328,42 x 106,42
Peso (kg)	1,41
Indicadores no ecrã	Duração da bateria Reconhecimento da referência da etiqueta e fita Fita restante Consumível restante
Cortador	Corte manual
Garantia	2 anos
Teste de queda	Resistente a quedas de 1,8 m Resistente a choques de qualidade militar (MIL-STD-810G)

N.º do artigo	Descrição
317790	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY UK
317791	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY UK com Bluetooth
317792	Impressora de etiquetas M610 - AZERTY
317793	Impressora de etiquetas M610 - AZERTY com Bluetooth
317794	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY US
317795	Impressora de etiquetas M610 - QWERTZ com Bluetooth
317796	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY US com Bluetooth
317797	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY EU
317798	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY EU com Bluetooth
317799	Impressora de etiquetas M610 - CIRÍLICO com Bluetooth
317800	Impressora de etiquetas M610 - AZERTY com Bluetooth + Pacote Brady Workstation
317801	Impressora de etiquetas M610 - AZERTY + Pacote Brady Workstation
317802	Impressora de etiquetas M610 - CIRÍLICO com Bluetooth + Pacote Brady Workstation
317803	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY EU com Bluetooth + Pacote Brady Workstation
317804	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY EU + Pacote Brady Workstation
317805	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY UK com Bluetooth + Pacote Brady Workstation
317806	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY UK + Pacote Brady Workstation
317807	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY US com Bluetooth + Pacote Brady Workstation
317808	Impressora de etiquetas M610 - QWERTY US + Pacote Brady Workstation
317809	Impressora de etiquetas M610 - QWERTZ EU com Bluetooth + Pacote Brady Workstation

Esta impressora é expedida numa caixa rígida com um cabo USB, um guia de início rápido, uma bateria de iões de lítio recarregável, um adaptador de CA, um produto USB (com informações do produto e controlador do Windows), um software de design Brady Workstation, um rolo de M6-11-427 e uma fita M61-R4310.

Acessórios

N.º do artigo	Descrição
018556	Kit de limpeza da impressora
150618	Bolsa protetora para impressoras portáteis
175671	Caixa rígida para impressora de etiquetas M610
175672	Íman para impressora de etiquetas M610
175673	Bateria de iões de lítio recarregável para as impressoras M610/M710
175674	Bateria de NiMH recarregável para as impressoras M610/M710

