

特点

- 简易安装
- 六角主体可使用扳手拧紧
- 黄铜结构可提供更好的耐腐蚀性和镀镍
- 提供不同长度
- 此系列提供插入式 / 包容式和包容式 / 包容式配件。

RS Pro 六角支架公 / 母、 5mm 、 M3 x M3

RS 号: 606-670



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 提供了一系列高质量和坚固的六角支座。这些可适应的支座由镀镍黄铜制成，是安全安装 PCB 的极佳解决方案。这些支座通过改善组件的气流，是降低设备温度的理想选择。

一般规格

性别类型	男 / 女
材料	黄铜
主体形状	六路
表面	镀镍
镀层	镍
应用	办公机械、电信设备、消费电子产品、 Visual 设备

机械规格

主体长度	5mm
螺纹尺寸	m3 x M3
螺柱长度	8mm
螺纹尺寸 a	M3
螺纹规格 b	M3
六角尺寸、平头	5mm
孔深	2.5mm

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

