



ARTIKEL-NUMMER: 1032373
**Miller kantengefestetes
Kernmantelseil mit
Falldämpfer 1,5 Meter mit
Twistlock- und
GO55-Karabiner.**

Miller kantengefestetes Kernmantelseil mit Falldämpfer 1,5 Meter mit Stahl-Twistlock- und GO55-Stahl-Gerüsthakenkarabiner.



Überblick

Artikelnummer

1032373

Produkttyp

Absturzsicherung

Programm

Stoßdämpfende Verbindungsmittel

Produktlinie

schnittfest

Marke

Miller by Honeywell

Branche

- Bauindustrie

Produktverwendung

Verbindungsmittel zur Absturzsicherung hindern Anwender nicht daran, sich in absturzgefährdeten Bereichen zu bewegen, schützen sie jedoch (wenn sie korrekt angeschlagen sind) im Falle eines Absturzes vor dem Aufschlagen auf der nächsttieferen Ebene, wie zum Beispiel auf dem Boden. Mit Falldämpfer, der die Fangstoßkräfte bei einem Sturz auf unter 6 kN reduziert.

Dieses einsträngige Verbindungsmittel ist für sicheres Arbeiten an Kanten geprüft ($r \geq 0,5$ mm).

Eigenschaften und Nutzen

Funktion

Neues Design: * Das Verbindungsmittel ist aus hellgrünem Seil mit schwarzen Streifen gefertigt und auch aus der Ferne gut sichtbar, wodurch die Arbeitssicherheit erhöht wird. * Die Nähte sind gut sichtbar, wodurch die Sicherheitskontrolle vor dem Gebrauch erleichtert wird.

Nutzen

* Verbindungsmittel kantengeprüft: hergestellt aus hochwertigem Kernmantelseil mit speziellen Eigenschaften. * Das Seil weist im Vergleich zu Standardseilen die doppelte Abriebfestigkeit auf.

Technische Beschreibung

Länge

1,5 m

Gewicht

0,990 kg

Bruchfestigkeit

> 22 kN

Betriebstemperatur

-30 °C bis +50 °C

Seil

Rohmaterial des Seils

Kermantel Ø 11 mm Polyestermantel und Polyamidkern

Verbindungselement

Verbindungstyp

Twistlock-Karabiner

Rohmaterial des Verbindungselements

Stahl

Verbindungselement-Öffnung

17 mm

Verbindungselement-Bruchfestigkeit

> 22 kN

Verbindungselement-Standard

EN 362: 2004

Verbindungselement

Verbindungstyp

GO55-Gerüsthaken

Rohmaterial des Verbindungselements

Stahl

Verbindungselement-Öffnung

55 mm

Verbindungselement-Bruchfestigkeit

> 25 kN

Verbindungselement-Standard

EN 362: 2004

Falldämpfer

Falldämpfer-Rohmaterial

Widerstandsfähiger Bandfalldämpfer mit Schutzabdeckung

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

3

Qualitätssicherung

ISO 9001 / 2000

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0082-490-160-06-13-0169

Zertifizierungen

- EN 355 / VG 11 PFE 11.074

REACH

Einhaltung der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Die unten aufgeführten Stoffe können in diesem Produkt oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 % Gewichtsanteil enthalten sein

Art.-Nr. für in Europa verkaufte Produkte	Substanz > 0,1 %
Name der Substanz	CAS-Nummer
No Substance Content	

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

NT90004208 IND L

Benutzerinformationen

Benutzerhandbuch

Wartung und Instandhaltung

Lebensdauer

Die Lebensdauer unserer Verbindungsmittel beträgt vom Herstellungsdatum an gerechnet 10 Jahre.

Pflegeanleitung

Gewisse Faktoren können zu einer Verminderung der Leistungsfähigkeit oder Lebensdauer des Produkts beitragen:

- Falsche Aufbewahrung
- Inkorrekt Gebrauch
- Auffangen eines Sturzes
- Mechanische Verformung oder Einschnitt
- Kontakt mit chemischen Produkten (Säuren oder Laugen)
- Hohe Temperaturen > 60°C
- Einwirkung von UV-Strahlen

Folgendes ist zu beachten:

- Das Produkt muss mindestens einmal pro Jahr von einer sachkundigen Person überprüft werden. Diese Überprüfung muss registriert werden.
- Das Produkt muss vom Anwender vor jedem Gebrauch einer Sichtprüfung unterzogen werden.

Die vorgeschriebene jährliche Überprüfung ist der entscheidende Faktor zur Bestimmung, ob die PSA weiterhin verwendet werden darf oder nicht.



EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller oder sein in der EU als gesetzlicher Vertreter handelnder Lieferant:

Honeywell Safety Products Europe

Erklärt, dass die im Folgenden beschriebene Persönliche Schutzausrüstung die Richtlinien der Direktive des Europäischen Rates erfüllt 89/686/CEE:

Bezeichnung: Miller kantengetestetes Kernmantelseil mit Falldämpfer 1,5 Meter mit Twistlock- und GO55-Karabiner.

Referenz: 1032373

Standard(s): EN355

Für diese PSA gilt die folgende EU-Prüfbescheinigung Nr.:

Und entspricht den in Artikel 11, Abschnitt B der Richtlinie 89/686/EEC genannten Anforderungen unter Aufsicht der unten benannten Stelle.

Ausgestellt von:

APAVE SUDEUROPE SAS

BP 3

33370

ARTIGUES près BORDEAUX

France

Ort, Datum: , 17/06/2015

Ausgestellt von: Frederic Wagner

Abteilung: Absturzsicherung

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com