

PATG 1/18 - 导线标记条支架

0820510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0820510>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



优势

- 相应的UC-WMT ...、US-WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
- 导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
- PATG套环是一种封闭式标记条支架
- 可以对直径为0.6 mm ... 50 mm的导线进行标记

商业数据

订货号	0820510
包装单位	1,000 pc
最小订货量	1,000 pc
销售关键代码	BG221A
产品关键代码	BG221A
目录页面	页码248 (C-3-2019)
GTIN	4046356294805
单件重量（含包装）	0.237 g
单件重量（不含包装）	0.232 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
型号	外形

尺寸

宽度	5 mm
长度	18 mm

外部尺寸

外径	1.5 mm ... 2.5 mm
----	-------------------

Text field

文本框宽度	18 mm
文本框高度	4 mm

材料规格

RoHS 标准	是
颜色	透明
标识材料	PVC
阻燃等级, 符合UL 94	V0
材质	不含硅酮

电缆/电线

电缆外径	1.5 mm ... 2.5 mm
------	-------------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

环境条件

环境温度 (运行)	-50 °C ... 80 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

安装

安装类型	滑插式
------	-----

0820510

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0820510>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn