



部品番号 : 508029101

Product Description : 2.50mm Pitch Mini-Latch  
Crimp Terminal, Female, Brass, Bag

シリーズ番号 : 50802

ステータス : New Business Not Supported

Product Category : Crimp Terminals

Packaging Alternative : 0508029001 (Reel)




---

## ドキュメントとリソース

---

### 製品環境コンプライアンス

#### コンプライアンス

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

#### 製品標準適合証明書

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

#### 業界標準適合証明書

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

#### EU RoHS適合証明書 (モレックス書式)

---

## 部品詳細

### 一般

ステータス	New Business Not Supported
カテゴリ	Crimp Terminals
シリーズ	50802
説明	2.50mm Pitch Mini-Latch Crimp Terminal, Female, Brass, Bag
アプリケーション	Signal, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
プロダクトファミリー	Mini-Latch Wire-to-Board / Wire-to-Wire Connector System
製品名	Mini-Latch
UPC	800753370616

### 電気

電流 - コンタクトあたりの最大値	3.0A
-------------------	------

### 機械的性能 / 材質

耐久挿抜回数	30
性別	女性
材質 - 金属部	Brass
材質 - 嵌合部メッキ	Tin
材質 - 終端メッキ	Tin
正味重量	56.000/mg
パッケージ形態	Bag
嵌合部最小メッキ厚	0.889µm
ターミナルメッキ厚	0.889µm
終端インターフェーススタイル	Crimp or Compression
被覆外径	1.15-1.90mm
電線サイズ (AWG)	22, 24, 26, 28
電線サイズ mm <sup>2</sup>	N/A

---

### アプリケーション工具

### グローバル

説明	部品番号
----	------

Extraction and Activation Tool	<u>0638132700</u>
Hand Crimp Tool for 2.50mm Pitch SPOX Crimp Terminal, 22-28 AWG	<u>0638281900</u>

## アプリケーション工具

日本

説明	部品番号
Hand Crimp Tool JHTR5907	<u>0011260095</u>

---

This document was generated on Nov 21, 2023