

SLOAN AG
 Birmannsgasse 8
 CH-4009 Basel
 Switzerland
 Tel.: +41 (0) 61 264 10 60
 Fax: +41 (0) 61 264 10 75
 E-Mail: sloan@sloan-basel.com
 www.sloan-basel.com

Flat indicator lights
 Rotation-proof
 for LED T1³/₄ not exchangeable
 Option: waterproof

343 344 345



Actual size
 Grösse 1:1
 Echelle 1:1

Flach-Leuchten
 Verdrehsicher
 für LED T1³/₄ nicht auswechselbar
 Option: wasserdicht

Voyants lumineux plats
 Anti-rotation
 pour LED T1³/₄ non remplaçable
 Option: étanche

Further specifications and options see other side Weitere Spezifikationen und Optionen auf Rückseite Autres spécifications et options au verso

Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehöre Accessoires		Lens / Linse / Lentille		Light source Lichtquelle Source lum.	
Terminals Anschlüsse Raccords	Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface			Colour Farbe Couleurs	Nature Beschaffenheit Nature		
<p>LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED</p> <p>343</p> <p>Types 343 [4, 7, 8, M]</p>	<p>Connectors Steck-Verbindung Connecteurs</p> <p>344</p> <p>Types 344 [4, 7, 8]</p>	<p>0</p> <p>Types 344, 345 Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche</p> <p>Types 343, 344 Waterproof Wasserdicht Étanche</p> <p>Protection against splashwater from the front Schutz gegen Spritzwasser von vorn Protection contre les éclaboussures d'eau frontales</p> <p>4</p> <p>IP 64</p> <p>Suitable for continuous submersion in water Geeignet zum dauernden Untertauchen in Wasser Appropriée pour usage permanent dans l'eau</p>	<p>B</p> <p>Blackened geschwärzt Noircie</p> <p>S</p> <p>Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante</p>	<p>0</p> <p>without ohne sans</p>	<p>1</p> <p>[P/N 333203]</p>	<p>A</p> <p>Amber Orange Orange</p> <p>B</p> <p>Blue Blau Bleu</p> <p>C</p> <p>Clear Klar Clair</p> <p>G</p> <p>Green Grün Vert</p> <p>R</p> <p>Red Rot Rouge</p> <p>W</p> <p>White Weiss Blanc</p>	<p>1</p> <p>with mit avec FRESNEL</p> <p>2</p> <p>transparent</p> <p>without ohne sans FRESNEL</p> <p>3</p> <p>with mit avec FRESNEL</p> <p>4</p> <p>translucent</p> <p>without ohne sans FRESNEL</p>	<p>see data-sheets siehe Datenblätter voir feuilles techniques</p> <p>Type 343-345 L5 Led N° 50-54, 56, 58, 59, 70 or other T1³/₄-Leds [L5]</p> <p>Available with built-in resistor Eingebauten Widerstand möglich Possible avec résistance incorporée</p> <p>IR-Diodes: N° 5J Phototransistors: N° 5P For photoelectric cells Für Lichtschranken Pour cellules photoélectr.</p> <p>Type 343+345 N° 57 Available with built-in resistors Eingebaute Widerstände möglich Possible avec résistances incorporées</p>	
<p>LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED</p> <p>345</p> <p>Types 345 [0] not waterproof</p>		<p>7</p> <p>IP 67 without pressure ohne Druck sans pression</p> <p>8</p> <p>IP 68 under pressure unter Druck sous pression 1 bar</p> <p>M</p> <p>Type 333 IP 68 Military execution [on request] Militär-Ausführung [auf Anfrage] Exécution militaire [sur demande]</p>				<p>Non available combinations Nicht lieferbare Kombinationen Combinaisons non livrables</p> <p>W — 1</p> <p>W — 2</p> <p>C — 3</p> <p>C — 4</p>			

Réserve de modifications de toutes les données techniques

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten

Specifications subject to change without notice

Order-code
 Bestell-code
 Code de commande

3 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Order-code see data-sheet of the selected light source
 Bestell-Code siehe Datenblatt der ausgesuchten Lichtquelle
 Code de commande voir feuille technique de la source lumineuse choisie