



# Démolisseur emmanchement hexagonal 2100 W 62

J

D25981-QS

Démolisseur emmanchement hexagonal 2100 W 62 J – force de frappe  
(E.P.T.A.) : 62 J

cadence de frappe (cps/min) : 0–950

porte-outil (mm) : 28 HEX

niveau de vibrations (m  
s<sup>2</sup>) : 4,8



Solution anti-poussière compatible	YES
Contrôle des vibrations	YES
Porte-outil	28 mm hex.
Puissance absorbée	2 100 W
Source d'énergie	Filaire
Energie de frappe (EPTA 05/2009)	62 J