

## MERKMALE

- 15 x allen Schlüsseln im Lieferumfang enthalten
- Werkzeuge werden bequem in einer kompakten und robusten Metallaufbewahrung aufbewahrt Box
- Zöllige Größen für den täglichen Einsatz
- Schlüssel aus 8650 Chrom-Nickel-Legierungsstahl
- ANSI B18-3 und US FED SPEC GGG-K-275D-Standards

## 15-teiliger Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro, L-Form 0,7 mm

RS Best.-Nr.: 199-5202



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

**Produktbeschreibung**

Dieser Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro in einer Box ist eine praktische Möglichkeit, um verschiedene allen Schlüsselgrößen an einem Ort zu halten. Die Box verfügt über eine robuste Stahlkonstruktion mit einzelnen Fächern zur Aufbewahrung aller 15 verschiedenen Sechskantschlüsselgrößen, um sicherzustellen, dass Ihre Werkzeuge geschützt und ordentlich in einem kompakten Fach aufbewahrt werden. Es gibt sogar eine integrierte Schaumdämpfung, um den Schlüsselsatz vor Beschädigung an der Seite der Aufbewahrungsbox zu schützen.

**Allgemeine**

<b>Zöllig oder metrisch</b>	Zöllig
<b>Anzahl der Teile</b>	15
<b>Form</b>	L
<b>Sechskantschlüsselart</b>	Sechskant
<b>Material</b>	Chrom-Nickel-Stahllegierung
<b>Höhensicher</b>	Nein
<b>Inhalt</b>	18pc. L-Innensechskantschlüssel mit metrischem Sechskant
<b>Anwendungen</b>	Sie sind ideal, wenn Befestigungselemente eingestellt oder Geräte demontiert werden müssen. Von der Möbelmontage bis zur Fahrradwartung

**Elektrische**

<b>Nicht parkend</b>	Nein
----------------------	------

**Mechanische**

<b>Arm kurz oder</b>	Kurz
----------------------	------

**Abmessungen**

Sechskantschlüsselgröße	
Metrisch	Zöllig
0.7mm	0.027in
0.9mm	0.035in
1.3mm	0.051in
1.5mm	1/16in
2mm	5/64in
2.5mm	3/32in
3mm	1/8mm
4mm	5/32in
5mm	13/64in
6mm	15/64in
8mm	5/16in
9mm	23/64in
10mm	25/64in

**Zulassungen**

VDE-/1000-V-Zulassung	Nein
-----------------------	------



