

ELECTRONIC SERVICE-KOFFER SECURITY 6750

Ein Service-Koffer mit der Grundausstattung an Spezialwerkzeugen für die Installation und Wartung **komplexer Sicherungs- und Alarmanlagen**



6750 **BERNSTEIN SECURITY** mit Werkzeugsortiment

6755 **BERNSTEIN SECURITY** ohne Werkzeugsortiment

Beschreibung:

Koffergehäuse aus tiefgezogenen, schlagfesten, schwarzgenarbt Kunststoffschalen, mit stabilem Alu-Rahmen verpreßt, staub- und regendicht, säure- und kratzfest. Auf zwei herausnehmbaren Tafeln, eine davon beidseitig bestückt, sind 64 Werkzeuge griffbereit in Einsteckfächern untergebracht bzw. in die mit variablen Zwischenwänden ausgestattete Bodenwanne einsortiert. Die Grundausstattung für die speziellen Arbeiten an Sicherungs- und Alarmanlagen kann durch weitere empfohlene Spezialwerkzeuge sinnvoll ergänzt werden, die in der 60 mm hohen Bodenwanne Platz finden.

Der Koffer hat 2 Schlösser und ist abschließbar.

Außenmaße: 470 x 340 x 170 mm

Gewicht ohne Werkzeuge: ca. 4,600 kg

Gewicht mit Werkzeugen: ca. 8,400 kg

Nr.	Beschreibung der Einzelteile	Nr.	Beschreibung der Einzelteile
2-265	2 Prüfspitzen , rot und schwarz, besonders dünn, spitz und biegsam, Klinge aus 1 mm Stahldraht	6-600	Gabelringschlüssel , 7-teiliger Satz, CV, verchromt, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 11,0, 13,0 mm
2-701	LSA-Plus Anlegewerkzeug zum löt-, schraub- und abisolierfreiem Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen	6-880	Sechskant-Stiftschlüssel , 8-teiliger Satz im Etui, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
2-705	Berührungsloser Spannungsprüfer VOLTtester	6-950	Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, 8-teiliger Satz, im Etui, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 mm
3-112-2	Seitenschneider , 120 mm, für weichen Draht bis 1,0 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, ohne Schneidwate, Doppelblattfeder, verchromt, mit Tauchisolation	6-995	TORX-Stiftschlüssel mit Loch , 8-teiliger Satz in Kunststoffbox, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
3-0611	Crimpzange für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder	7-116	Schlosserhammer nach DIN 1041, 300 g
13-906 VDE	Seitenschneider , 160 mm, für Stahldraht bis 1,6 mm Ø, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation	7-425	Staubpinsel
13-915 VDE	Telefonzange , 160 mm, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation	7-506	Rollbandmaß , 2 m
13-927 VDE	Flachzange , 160 mm, mit langen Backen, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation	7-535	Wasserwaage , 225 mm lang
13-936 VDE	Kombinationszange , 160 mm, verchromt, mit VDE-Sicherheitsisolation	7-616	PUK-Säge , mit umklappbarem Griff, im Etui
4-431	Festhalteschraubendreher , zum Einführen und Anziehen von Schlitzschrauben, Klinge aus CV, brüniert, isoliert, Klinge 100 x 3,0 mm	8-375	ERSA Gas-Lötkolben , Independent 75
4-437	Festhalteschraubendreher , zum Einführen und Anziehen von Kreuzschlitzschrauben Gr. 1, Klinge aus CV, brüniert, isoliert	8-385	ERSA Entlötergerät VAC X
5-505	Abisoliermesser , mit Hakenklinge, für Kabel Ø 8 - 28 mm	14-651 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 75 x 2,5 mm
5-515	Allround-Messer	14-652 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 3,5 mm
5-531	Automatische Abisolierzange Super , für alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm ² , einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, integrierter Seitenschneider bis max. Ø 2 mm	14-653 VDE	Schraubendreher , mit VDE-Isolation, Klinge 100 x 4,0 mm
5-535	Coaxial-Abisolierer f. Coaxial-Kabel Ø 4,8 - 7,5 mm	14-681 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 0 , VDE, Klingenlänge 60 mm
6-103	Steckschlüssel , mit Spezial-Vierkant-BERNSTEIN-Heft, Klinge aus CV, verchromt, SW 4,5 mm	14-682 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1 , VDE, Klingenlänge 80 mm
6-104	Steckschlüssel , wie vor, SW 5,0 mm	14-683 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 2 , VDE, Klingenlänge 100 mm
6-105	Steckschlüssel , wie vor, SW 5,5 mm	14-684 VDE	Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 3 , VDE, Klingenlänge 150 mm

Zur weiteren Komplettierung empfehlen wir:

- 2270 **Service Set ACCENT**, 9-teiliger Satz leitfähiger Werkzeuge
- 4-222 **Schraubendreher**, Klinge 260 x 3,0 mm
- 4-227 **KS-Schraubendreher Gr. 1**, Klingenlänge 300 mm
- 4-228 **KS-Schraubendreher Gr. 2**, Klingenlänge 300 mm
- 4-920 **Umsteck-Schraubendreher-Satz** mit ESD-Wechselheft, 9-teilig, Schlitz 1,5/3,0 mm, 2,0/3,5 mm und 2,5/4,0 mm, KS Gr. 000/00, 0/1, TORX T 5/T 6, T 7L/T 8L, T 9L/T 10L, ab T 7 mit Loch