

# FICHE TECHNIQUE


Collier de serrage à crantage intérieur T18R-N66-BK (111-01980)

## PRIOPRIETES

### Information matériau

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Matière                    | Polyamide 6.6 (PA66)     |
| Températures d'utilisation | -40°C à +85°C            |
| Tenue au feu               | Auto-extinguible UL94 V2 |

## DIMENSIONS



| Long. (L) | Larg. (W) | Ø max. toron | Couleur | Cdt. / Sachet (pcs.) | Cdt. / Carton (pcs.) |
|-----------|-----------|--------------|---------|----------------------|----------------------|
| 100       | 2,5       | 22           | Noir    | 1 000                | 40 000               |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

