

产品参数表

规格



DPNa 断路器, C 曲线, 1P+N, 230V, 32A, 4.5kA

917138

主要信息

产品系列	Multi9
产品系列	Multi 9
产品名称	DPN
产品类型	小型断路器
产品短名	DPNa
产品应用	配电保护
极数	1P + N
保护极数量	1
额定电流 [In]	32 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱◆◆曲线	C
分断能力	4.5 kA Icn 在...上 230 V AC 符合 IEC 60898-1
隔离功能	适用 符合 IEC 60947-2

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V AC
磁脱扣限制	5...10 x In
使用分断能力 [Ics]	4.5 kA 100 % 符合 IEC 60898-1
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	2
高度	85 mm
宽度	18 mm
深度	74 mm
机械寿命	20000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - <= 16 mm²
紧固扭矩	电源回路: 2.5 N.m

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

漏电流保护	(需) 另外拼装
-------	------------

环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CCC
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	1.7 cm
Package 1 Length	8.5 cm
Package 1 Weight	112 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7.8 cm
Package 2 Width	8.8 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1.406 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	27.8 cm
Package 3 Length	37.6 cm
Package 3 Weight	11.791 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH



资源性能



可持续的包装

健康安全绩效



Reach Free Of Svhc



RoHS Exemption Information

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作