

# FBR 80-5-EX - 固定式桥接件

3000942

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3000942>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固定式桥接件，针距: 5 mm，位数: 80，颜色: 银色

## 商业数据

订货号	3000942
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
GTIN	4017918100834
单件重量(含包装)	147.54 g
单件重量(不含包装)	35 g
原产地	PL

# FBR 80-5-EX - 固定式桥接件

3000942

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3000942>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	螺钉式桥接件
位数	80
针距	5 mm

### 尺寸

针距	5 mm
----	------

### 材料规格

颜色	银色
标识材料	铜缆

### 安装

安装类型	螺钉安装
------	------

# FBR 80-5-EX - 固定式桥接件

3000942

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3000942>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBR 80-5-EX - 固定式桥接件

3000942

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3000942>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)