

### Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Produkt- oder Komponententyp	Reading lamp
Geräteanwendung	Reading USB charger
Gehäusevariante	Einbau
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Schalterfunktion	Dimmer
Schaltanwendung	EIN/AUS
Farbton	Weiß
Marktsegment	Hotel

### Zusatzmerkmale

Typ des USB-Netzteils	USB type A
Stellglied	Drucktaste
Bemessungs-Nennleistung	2 W
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	240 V
Lampenfassung	Integrierte LED
Lampentyp	LED
Kontrolltyp	Touch-Typ
Lichtfluss	100 lm
Integrierte Verbindungsart	USB-Anschluss
Ausgangsstrom	2,1 A
Befestigungsmodus	Schrauben
Schraubenkopfform	Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungs kapazität	2,5 mm <sup>2</sup> für flexibel Kabel(n) 2,5 mm <sup>2</sup> für fest Kabel(n)
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
RoHS exemption information	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikobewertung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.