

M12 BLIDRC-202C

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS CON ATTACCO 1/4" ESAGONALE M12™

- Molto compatto, soli 109 mm, perfetto per accedere in spazi ristretti
- 124 Nm di coppia garantiscono il miglior rapporto potenza/dimensioni
- Attacco da 1/4" esagonale per utilizzare gli inserti
- Pesa solo 600 grammi
- 3000 giri al minuto e 4100 impatti per minuto
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Frequenza del colpo (colpi/min)	0- 4000
Coppia max (Nm)	124
Velocità a vuoto (giri/min)	3000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.78 (M12 B2)
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933499690