



Save as PDF



2720 LED Headlight



- Handrörelseaktivering
- Varierbar ljuseffekt
- Dubbla röda lysdioder för nattsikte

Handsakar, våta händer eller oljiga händer är inte något problem när du **handrörelseaktiverar** 2720. Slå på lampan med en gest med handen. Ytterligare funktioner är bl.a.: Lågintensivt rött ljus för samtidig användning av nattsikte, för tillämpningar nattetid. Signalrött (SOS) pulserande ljus. 4 gångers optisk förstoring ger valmöjlighet mellan bred eller genomträngande stråle. Ljuseffekten kan också varieras från 100%-10%.



2720 LED Headlight ANSI FL1 Specifications

	Hög	
LJUSKÄLLA	LED	
BATTERIER	3 AAA Alkaline (Included)	
LADDNINGSTID		
SPÄNNING	4.5	
LÄNGD	6.3 cm (2.48")	
VIKT MED BATTERIER	0.13 kg (4.5 oz.)	
VIKT UTAN BATTERIER	0.07 kg (2.6 oz.)	

LJUSEFFEKT

DRIFSTID (timmar/min.)

STRÅLAVSTAND (meter)

FRSTRÅLLINTENSITET (candela)

FL1 STANDARD	Hög	Låg
	8h	
	56m	15 m.
	790cd	60cd

Materials

Hölje	Lins	Mantel	Kontakttyp
ABS	PC		
Klämma	Contact, Spring & Retainer	O-ring	Nattvisionsfilm

Konfiguration

Kat. #	Beskrivning
2720	2720 LED Headlight

2720 LED Headlight Tillbehör

Det finns just nu inga tillbehör tillgängliga för den här produkten