

## MERKMALE

- **Schnelle Installation**
- **Starker Klebesockel**
- **Wird für die Kabelorganisation verwendet**
- **4-Wege-Ausführung**

## Selbstklebende schwarze Kabelbinderbefestigung von RS Pro, 38 mm x 38 mm, max. 10,2 mm. Kabelbinderbreite

RS Best.-Nr. 730-0335



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese selbstklebende Kabelbinderbasis wurde als Ankerpunkt zum Anbringen von Kabeln an einer anderen Fläche mit einem Kabelbinder entwickelt. Für besseren Halt sind Montagelöcher für Schrauben vorhanden. Die 4-Wege-Bauweise ermöglicht es Ihnen, Kabelbinder entweder vertikal oder horizontal nach der Montage einzufädeln.

Die Halterungen werden aus Nylon 6,6 (auch bekannt als Nylon 66) hergestellt, das nach UL 94V-2 klassifiziert ist, wodurch sie sich ideal für den Einsatz unter Bedingungen eignen, in denen Feuerbeständigkeit besonders wichtig ist. Kabelbinderhalterungen wurden speziell für die Verwendung mit Kabeln und Leitungen zur Sicherung, Identifizierung und Ordnung von Kabeln entwickelt.

## Allgemeine

<b>Serie</b>	HC
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Nylon 66
<b>Brandverhalten</b>	Selbstverlöschend
<b>Selbstklebend</b>	Ja
<b>Befestigungsmethode</b>	Schraubmontage
<b>Anwendung</b>	Kabelmanagement und Kabelordnung

## Mechanische

<b>Länge</b>	38mm
<b>Breite</b>	38mm
<b>Durchmesser der Befestigungsbohrung</b>	5mm
<b>Breite der Kabelbinderaufnahme</b>	10.2mm
<b>Höhe</b>	7.6mm

## Zulassungen

<b>Normen erfüllt</b>	UL 94V-2
-----------------------	----------

