

Datenblatt:

## Matter-Zwischenstecker T12/T13 weiss (max.2300W)

Der Matter-Zwischenstecker kann überall dort eingesetzt werden, wo Sie Verbraucher fernbedient schalten möchten, z.B. indirekte Beleuchtung hinter dem TV. Matter-zertifizierte Geräte lassen sich einfach in Smart Home Systeme einbinden. Für fernbedientes Schalten von Lampen und Elektrogeräten bis 2300W. Auch direkt am Stecker EIN/AUS schaltbar.

Artikelnummer 60 00056  
EAN 7611007177348   
Einheits Nr.  
Einheit STK  
Verpackungseinheit 6  
Verpackungsmasse 6.0 x 9.0 x 6.0 (B x H x T) cm  
Bruttogewicht 0.070 Kg  
Ursprungsland CN  
Zolltarifnr. 85269200



### Technische Informationen:

| Merkmal                      | Bezeichnung            |
|------------------------------|------------------------|
| Typ                          | Funkset                |
| Marke                        | STEFFEN                |
| Nennstrom                    | 10 A                   |
| Nennspannung                 | 230 V                  |
| Nennleistung                 | 2300 W                 |
| Steckdosentyp                | Typ 13                 |
| Erhöhter Berührungsschutz    | Nein                   |
| Steckertyp                   | Typ 12                 |
| Reichweite max               | 50 m                   |
| unterstützte Betriebssysteme | Android oder iOS       |
| Funkfrequenz                 | 2.4GHz MHz             |
| Schalter                     | Ja                     |
| Dimmfunktion                 | Nein                   |
| Halogenfrei                  | Nein                   |
| UV-beständig                 | Nein                   |
| Produktefarbe                | Weiss                  |
| Hauptwerkstoff               | Kunststoff             |
| Verwendung                   | Innen                  |
| Schutzart                    | IP20                   |
| Einsatztemperaturbereich     | 0...+35 °C             |
| Produkthöhe                  | 90 mm                  |
| Produktbreite                | 60 mm                  |
| Produkttiefe                 | 60 mm                  |
| Gewicht netto                | 0.070 Kg               |
| Verpackungsart               | Karton mit Eurolochung |

