



DWE4157

Smergliatrice angolare 125mm 900W - No-Volt

Proposta di vendita

- Dimensioni compatte per un bilanciamento ed un'ergonomia migliori.
- Interruttore No Volt capace di prevenire partenze accidentali quando viene armata la macchina. Possibilità di utilizzo con accensione continua.
- Innovativo design del portaspazzole garantisce una durata maggiore delle stesse.
- Partenza lenta per migliorare il controllo e la sicurezza.
- Scatola ingranaggi ribassata per le applicazioni in spazi ridotti.
- L'avvolgimento dello statore e' completamente ricoperto da resina epossidica per migliorare la vita dell'utensile.

Dotazione

- Protezione
- Impugnatura laterale orientabile
- Flangia e controflangia
- Chiave di servizio

Specifiche della garanzia

- Garanzia europea DEWALT PT di 3 anni (soggetta a registrazione)

Packaging	
Potenza assorbita	900 Watt
Velocità a vuoto	11800 giri/min
Max. diametro del disco	125 mm
Filetto dell'Alberino	M14
Peso	2.05 Kg
Lunghezza	270 mm
Altezza	80 mm
Vibrazioni mano/braccio - smerigliatura	11 m/s ²