


HK2020-2RS

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK...-2RS, joint à lèvres des 2 côtés, selon DIN 618

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	L271	Graisse (L271)
trou de lubrification	Sans	
revêtement	Sans	
joint	2RS	Joint frottant des deux côtés

dimensions principale & données de performance

F_w	20 mm	Diamètre sous rouleaux
D	26 mm	Diamètre extérieur
C_r	12.700 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	20.100 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	2.550 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	7.600 1/min	vitesse limite
n_G Grease	7.600 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
$\approx m$	22,47 g	Poids

Dimensions

C_1	20 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.



information additionnelle

LR17X20X20,5	Bagues intérieures LR adaptées
IR17X20X20-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Faible encombrement