

Datenblatt:

Steckdosenleiste IQ 6xT13 1.5m sw

Kompakte und Designorientierte Steckdosenleiste mit 6xT13 Steckdosen und einem Anschlusskabel von 1.50 Meter. Die Steckdosenleiste verfügt über eine schraub- oder klebbare Clip-Halterung und ist somit sehr gut für glatte Oberflächen wie, Sitzungs- und Bürotische geeignet.



Artikelnummer	200162116
EAN	7611007137403 
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	5
Verpackungsmasse	5.0 x 32.0 x 3.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.405 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	iQ
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Schwarz
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Schwarz
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Cliphalter
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Schwarz
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Produkthöhe	320 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	30 mm
Gewicht netto	0.400 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie