

## Sur-lunette Stealth™ Coverlite™

Incolore certifié K / ASA940-061-300



### DESCRIPTION

Le design élégant et large des sur-lunettes Stealth™ Coverlite™ leur permet de s'adapter confortablement sur des lunettes de vue tout en ayant un look moderne, contrairement aux sur-lunettes traditionnelles, plus volumineuses. Stealth™ Coverlite™ dispose de bras pantoscopiques, permettant d'incliner l'oculaire pour l'adapter facilement à des lunettes de vue. Les matériaux et la technologie utilisés pour la première fois sur la lunette Stealth™ 16g combinés à l'oculaire robuste à courbure minimale offrent une vision, un confort et une compatibilité optimales.

### OPTIONS

Incolore certifié K & N (ASA940-0A3-000)

**Incolore certifié K (ASA940-061-300)**

Fumé certifié K (ASA940-063-000)

### NORMES

EN 170 • EN 166



## INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 2C



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 1,2



Marque du fabricant JSP Dagger



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). 1



Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

F



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif T



Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif) K



Poids du produit 34g

## CARACTÉRISTIQUES



### Monture souple

La monture des sur-lunettes Stealth™ CoverLite™ est à la fois souple et élastique pour s'adapter à toutes les tailles de tête tout en offrant un ajustement confortable et sûr.



### Ultra léger

Fabriqué avec les matériaux et la technologie utilisés sur le Stealth™ 16g, le Stealth™ Coverlite™ est la sur-lunette la plus légère du marché, avec un poids de 34g seulement. Cela améliore le confort de l'utilisateur et évite la fatigue inutile.



### Bras de préhension pantoscopique

Les branches de la Stealth™ Coverlite sont pantoscopiques pour qu'elles puissent être inclinées au-dessus des branches des lunettes de vue. Les branches sont munies de patins souples pour assurer un ajustement sûr et confortable.



### Sur-lunette

Le design élégant et large des sur-lunettes Stealth™ Coverlite™ leur permet de s'adapter confortablement sur des lunettes de vue tout en ayant un look moderne, contrairement aux lunettes traditionnelles, plus volumineuses.



### Optiquement parfait

L'oculaire de classe optique 1 profilé à courbure minimale, offre une vision optimale au porteur.



### Revêtement oculaire K

Les deux côtés de l'oculaire des sur-lunettes Stealth™ CoverLite™ sont traités avec le revêtement PremierShield™ classé K anti-rayures et N anti-buée.

## GAMME

## VIDÉOS

[youtu.be/gM7Lx0x8o4c](https://youtu.be/gM7Lx0x8o4c)

**STEALTH  
COVERLITE**

## TÉLÉCHARGEMENTS

[Pack d'images \(ZIP\)](#)

[doc-stealth-coverlite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 3 Jan 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

