

# ES-BBC-MF2 - 面板安装框架

1155604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1155604>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

面板安装框架， 产品范围: BBC， 类型: 面板安装框架， 颜色: 黑色



## 商业数据

|            |               |
|------------|---------------|
| 订货号        | 1155604       |
| 包装单位       | 8 pc          |
| 最小订货量      | 8 pc          |
| 销售关键代码     | ABLDAC        |
| 产品关键代码     | ABLDAC        |
| GTIN       | 4063151157234 |
| 单件重量（含包装）  | 47 g          |
| 单件重量（不含包装） | 36.482 g      |
| 原产地        | CN            |

# ES-BBC-MF2 - 面板安装框架



1155604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1155604>

## 技术数据

### 产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 面板安装框架 |
| 产品系列 | BBC    |
| 类型   | 面板安装框架 |
| 插槽数目 | 1      |

### 尺寸

|    |       |
|----|-------|
| 宽度 | 68 mm |
| 高度 | 63 mm |
| 长度 | 41 mm |

### 材料规格

|              |       |
|--------------|-------|
| 颜色           | 黑色    |
| 外壳颜色         | 黑色    |
| 标识材料 外壳      | PA-GF |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0    |

### 电缆/电线

|     |   |
|-----|---|
| 无卤素 | 是 |
|-----|---|

### 机械特性

#### 机械参数

|         |   |
|---------|---|
| 插 / 拔周期 | 1 |
|---------|---|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|          |                  |
|----------|------------------|
| 环境温度（运行） | -10 °C ... 50 °C |
|----------|------------------|

# ES-BBC-MF2 - 面板安装框架



1155604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1155604>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440390 |
| ECLASS-13.0 | 27440192 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ES-BBC-MF2 - 面板安装框架



1155604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1155604>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

|                  |        |
|------------------|--------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是, 无豁免 |
|------------------|--------|

### China RoHS

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E      |
|                                        | 没有超过限值的危险物质 |

### EU REACH SVHC

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
|----------------------|------------------|

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)