



TZ - Modelle	P-touch 1200 / 1200P	P-touch 1250	P-touch 210E	P-touch 220	P-touch 300	P-touch 1800	P-touch 2400	P-touch 550	P-touch 2500PC	P-touch 9200PC	P-touch 9400
Artikel-Nummer	20026 / 20051	20055	20024	20020	20012	20027	20029	20028	20089	20093	20094
Zeicheneingabe über	Tastatur	Tastatur	Tastatur	Tastatur	Tastatur	Tastatur	Tastatur	Tastatur	PC-Tastatur	PC-Tastatur	Tastatur
Tastenzahl	49	39	52	52	49	51	51	63	-	-	79
Anzahl Zeichen (Gerät)	213	180	239	187	160	214	214	452	-	-	< 452
LC-Display: Zeilen / Stellen	1 à 5	1 à 8	2 à 12	2 à 12	1 à 5	2 à 12	2 à 12	Wysiwyg	-	-	WYSIWYG - BL
Zoom - Funktion	-	-	-	-	-	-	-	ja	-	-	*
Kontrasteinstellung	-	-	-	-	-	-	-	ja	-	-	*
Abschneidevorrichtung	manuell	manuell	ja, manuell	ja, manuell	ja, manuell	manuell	automatisch	ja, automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Bandanschnitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
Automatische Numerierung	bis zu 9 mal	bis zu 9 mal	bis zu 9 mal	bis zu 9 mal	bis zu 9 mal	bis zu 9 mal	bis zu 99 mal	bis zu 99 mal	*	*	*
Barcodes	-	-	ja, 7 Arten	ja, 7 Arten	-	-	9 versch.	ja, 11 Arten	*	*	11
Druckauflösung	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	360 dpi	360 dpi
Druckgrößen	5	5 + Auto	5 + Auto	5 + Auto	6	7 + Auto	8 + Auto	6	1,2 - 18 mm	1,2 - 28 mm	10 versch.
Druckhöhe max.	9mm	9mm	13mm	13mm	9mm	13 mm	18 mm	18mm	18 mm	27 mm	27 mm
Druckstile	8	8	8	8	8	8	10	14	12	12	16
Einfügemodus	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	*	*	*
Einstellung der Etikettenlänge	ja	-	ja	ja	-	ja	ja, u. 7 Längenformate	ja	*	*	*
Gesamtlochung Arbeitsspeicher	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	*	*	*
Groß- und Kleinschreibung	ja	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	*	*	*
Hintergrundmuster	-	-	ja, 3 Arten	ja, 3 Arten	-	ja	ja	ja, 8 Arten	*	*	*
Rahmen	ja	ja, 4 Arten	ja, u. 4 Schmuckrahmen	ja, u. 4 Schmuckrahmen	ja, u. 3 Schmuckrahmen	ja	ja	2 Arten u. 10 Schmuckrahmen	*	*	*
Spiegelschrift	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	*	*	*
Unterstreichen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	*	*	*
Vertikaldruck	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	*	*	*
Horizontale Textausrichtung	-	-	3 Arten	3 Arten	-	ja	ja	4 Arten	*	*	4
Interface seriell	-	-	-	-	-	-	-	ja, inkl. Software	* incl. PT-Editor 3	* incl. PT-Editor 3	* incl. PT-Editor 3
Kalenderdruck	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*
Max. Druckgeschwindigkeit	10 mm/Sek	10 mm/Sek	10 mm/Sek	10 mm/Sek	10 mm/Sek	10 mm/Sek	10 mm/Sek	10mm/Sek	10 mm / sec.	20 mm / sec.	20 mm / sec
Mehrfarbdruk	-	-	-	-	-	-	-	ja	-	-	-
Mehrzeiliger Ausdruck je nach Bandgröße	bis zu 2 Zeilen	bis zu 2 Zeilen	bis zu 4 Zeilen	bis zu 4 Zeilen	-	bis zu 5 Zeilen	bis zu 7 Zeilen	bis zu 7 Zeilen	*	*	bis zu 10 Zeilen
programmierbarer Bandvorschub	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	*	*	*
Programmierbarer Mehrfachausdruck	ja, bis zu 9 mal	ja, bis zu 9 mal	ja, bis zu 9 mal	ja, bis zu 9 mal	ja, bis zu 9 mal	ja, bis zu 9 mal	ja, bis zu 99 mal	ja, bis zu 99 mal	*	*	99
Schriftarten	Helsinki	Helsinki	1	1	1 u. 1 extragroße	Helsinki, Brussels	Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Istanbul, Belgium	3 u. 5 extragroße	Windows-Schriftarten	Windows-Schriftarten	10
Tabulator-Funktion	-	-	-	-	-	ja	ja	-	-	-	-
Währungsrechner	-	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Software für:											
Speicherkapazität - Arbeitsspeicher	55 Zeichen	55 Zeichen	99 Zeichen	99 Zeichen	55 Zeichen	99 Zeichen	250 Zeichen	Windows 3.1x, 95, 98	Win 95,98, NT4.0	Win 95,98, NT4.0	Win 95,98, NT4.0
Speicherkapazität - Phrasenspeicher	300 Zeichen	300 Zeichen	-	300 Zeichen	300 Zeichen	300 Zeichen	255 Zeichen	-	-	-	ca. 250
Stempelerstell - Funktion	ja, Modell G	ja, Modell G	ja, mittlere Größe	ja, mittlere Größe	ja, Modell G	ja, mittlere Größe	ja, mittlere u. große Größe	ja, mittlere u. große Größe	-	-	ca. 3000
Gewicht (ohne Batterien) ca.	0,40 kg	0,40 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,65 kg	0,70 kg	0,85kg	1 kg	1	1,5	2,5
Abmessungen (in mm): Breite / Tiefe / Höhe	99 / 164 / 50	154 / 129 / 64	121 / 190 / 71	121 / 190 / 71	174 / 200 / 50	178/205/60	188/234/67	221 / 253 / 87	ca. 70x225x150	ca. 110x250x140	ca. 335x312x101
Automatische Stromabschaltung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	-	*
Stromversorgung (Batterien à 1,5 V)	6 Mikro (AAA)	6 Mikro (AAA)	6 Mignon (AA)	6 Mignon (AA)	6 Mignon (AA)	6 Mignon (AA)	8 Mignon (AA)	8 Mignon (AA)	-	-	-
Netzadapter als Option	ja, Modell G	ja, Modell G	ja, Modell H	ja, Modell H	ja, Modell G	ja, Modell H	ja, Modell H	Netzadapter Model "H"	Netzadapter Model "H"	integr. Netzanschluss	integr. Netzanschluss
Schriftbänder:											
Schriftbänder (TZ / 8m lang / laminiert)	12, 9, 6 mm	12, 9, 6 mm	18, 12, 9, 6mm	18, 12, 9, 6mm	18, 12, 9, 6mm	18, 12, 9, 6mm	24, 18, 12, 9, 6mm	36, 24, 18, 12, 9, 6mm	24, 18, 12, 9, 6mm	36, 24, 18, 12, 9, 6mm	36, 24, 18, 12, 9, 6mm
Schriftbänder (TZ / 8m lang / unlaminert)	12, 9, 6 mm	12, 9, 6 mm	18, 12, 9, 6mm	18, 12, 9, 6mm	18, 12, 9, 6mm	18, 12, 9, 6mm	24, 18, 12, 9, 6mm	36, 24, 18, 12, 9, 6mm	24, 18, 12, 9, 6mm	36, 24, 18, 12, 9, 6mm	36, 24, 18, 12, 9, 6mm

-P-touch Editor für: Win95,98,NT4.0 deutsch Macintosh english -Datenlg. Für PC + Mac -Trenn- und Anreibeist -TZ Band 24mm s/w -Anleitung - Netzadapter	-P-touch Editor für: Win95,98,NT4.0 deutsch Macintosh english -Datenlg. Für PC + Mac -Trenn- und Anreibeist -TZ Band 24mm s/w -Anleitung	-P-touch Editor für: Win95,98,NT4.0 deutsch Macintosh english -Datenlg. Für PC + Mac -Trenn- und Anreibeist -TZ Band 24mm s/w -Anleitung
---	--	--