

## MERKMALE

- **Konstruktion aus verzinktem Stahl**
- **Leicht auf Schäden zu prüfen**
- **Stoßdämpfend**
- **Hohe Abriebfestigkeit**
- **Ermüdung ausgelegt auf das 1-fache der Arbeitslastgrenze Bei 20.000 Zyklen**

## Ringschraube RS Pro M24 x 40 mm

RS Best.-Nr. 673-670



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Diese Ringschrauben unserer eigenen Marke RS Pro sind für lineare Zuglasten in Richtung des Gewindes vorgesehen. Diese Ringschrauben sind geprüft und werden komplett mit Prüfzertifikat geliefert.

## Allgemeine

<b>Typ</b>	Augenschraube
<b>Belastungsgrenze</b>	2.5t
<b>Material</b>	Kohlenstoffstahl

## Mechanische

<b>Durchmesser</b>	35mm
<b>Gewindegröße</b>	M24
<b>Gewindelänge</b>	40mm
<b>Manschettendurchmesser</b>	52mm
<b>Dicke der Manschette</b>	17mm
<b>Außendurchmesser der Öse</b>	77mm
<b>Gesamthöhe</b>	124mm
<b>Anwendungen</b>	Spannen von Drähten, Sichern von Lasten

## Sicherheitsstandard

<b>Normen erfüllt</b>	BS 4278:1984
-----------------------	--------------

