

MERKMALE

- Erhältlich mit 2, 3, 4 und 5 Stufen
- Alle werden mit einziehbaren gefederten Rollen in einem Stahlbügel/Deckel geliefert Für Mobilität
- Hergestellt aus Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit
- Doppelte Handläufe
- 50 mm drehbare Rollen unter einem Stahlbügel
- Lieferung mit gerippten rutschfesten Gummi-Trittflächen und Plattform
- Pulverbeschichtet blau

RS Pro 5-Laufstahlschritte 1,270 m Plattformhöhe, blau

RS Best.-Nr. 909-7075



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Einführung eines Sicherheitsrades entlang von RS Pro, eine Reihe von hochwertigen und mobilen Sicherheitsstufen, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen für Arbeiten in großer Höhe und für den Zugang zu höheren Umgebungen eignen. Die robuste Bauweise besteht aus Stahl und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit mit gerippten Gummigriffen und einer Plattform für besseren Halt. Die Trittstufen profitieren von gefederten einziehbaren Rollen, die in einer Stahlabdeckung eingeschlossen sind, sodass die Trittstufen leicht manövriert werden können, während gleichzeitig die Stabilität bei Anwendung des Gewichts im Einsatz erhalten bleibt. Die Trittstufen verfügen außerdem über eine Sicherheitshandschiene, die ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Einsatz bietet. Die Stufen sind mit einer Reihe von Trittstufen (Stufen) erhältlich, einschließlich 2, 3, 4 und 5.

Allgemeine

Anzahl der Schritte	5
Material	Geripptes Gummi, Stahl
Farbe	Blau
Anwendungen	Einzelhandel, Lager, Vertrieb, Haushalt, Büro

Mechanische

Gesamtabmessungen	1940mm x 580mm x 1120mm
Gesamthöhe	1940mm
Insgesamt	580mm
Gesamttiefe	1120mm
Gewicht	20kg

Abmessungen der Plattform	
Höhe	1270mm
Breite Top-T-Shirt	380mm
Top-T-Tiefe	280mm



No. Of Treads	Overall H x W x D (mm)	Tread W x D (mm)	Top Tread W x D (mm)	Platform Height (mm)	Average Working Height (mm)	RS Stock No
2	1185 x 580 x 615	380 x 180	380 x 280	508	2000	9097066
3	1440 x 635 x 805	380 x 180	380 x 280	795	2320	6693730
4	1745 x 610 x 1010	380 x 180	380 x 280	1045	2570	6693734
5	1940 x 580 x 1120	380 x 180	380 x 280	1270	2770	9097075