

Datasheet

1/2 Inch Drive Reversible Ratchet Handle

Best.-Nr. [253-116](#)



Merkmale

Material:

Schaft: Gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl Steckgriff mit Getriebe: Chrom-Molybdän-Stahl

Richtungsklinken: Pulverbeschichteter Druckguss-Chrom-Molybdän-Stahl

Griffe: Nylon

Oberfläche

Schaft-/Ratschengriff: Matt verchromt.

Steckgriffteil: Chemisch geschwärzte

Oberfläche Griff: Schwarzer Spritzguss

Härte

Wärmebehandelt gemäß HRC 38–54 (Steckgriffteil und Schaft)



DEUTSCH

Inhalt

1 Umschaltbarer 1/2-Zoll-Schnellentriegelungsratschengriff mit schwarzem Nylon-Spritzgriff
(Sperrklinke mit 24 Zähnen)

Gesamtlänge: 275; Tiefe 45,0; Breite 47,0; Nettogewicht: 725 Gramm

Anmerkungen

1. Der Steckgriffteil erfüllt die Standard-Gesamtlänge gemäß DIN-3120, Ratschengriffbreite und Drehmomentlastprüfung erfüllen die Norm D-3122.
2. Drehmomentprüflast – Ratschengriff (512 nt-m)