

075020120

Profile Enclosure NoVoTronic
126 x 49 x 220 mm

Profile Enclosure NoVoTronic 126 x 49 x 220 mm

Catalogues | Assembly instructions | Declaration of Conformity | Drawing | 3D Data

Technical data

Height	49 mm
Width	126 mm
Depth	220 mm
Enclosure material	Gehäuseprofil: DIN EN 573 EN AW-AlMgSi, Gehäusedeckel: DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12 (Fe)
Colour Electronic Enclosure	Powder coating, housing RAL 9005, jet black, functional insert strips RAL 3003, ruby red
Ingress protection	IP65
Degree of protection norm	EN 60529
temperature min.	-30 °C
temperature max.	80 °C

Commercial data

Order unit	1 Piece
Customs tarif number	76169990
Weight	0.88 kg
GTIN	4250157902139


ETIM classification

ETIM 8	EC001031


ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de


Accessories




075090040
Wall holder P100




075090070
Foot / connection element 100




075090110
Wall profile 80/100 - 100



075090120
Wall profile 80/100 - 160



075090130
Wall profile 80/100 - 200



839000060
Battery insert unit 4x AA cells