



SMART. SÉCURITÉ. SANS CLÉ.

Rendez votre vie un peu plus confortable et sécurisez votre remise, vestiaire ou portail de jardin avec le cadenas électronique EVEROX One, résistant aux intempéries. Grâce à l'application ABUS One, vous n'avez pas besoin de clé pour cela.

Que vous l'utilisez à l'intérieur ou à l'extérieur, l'EVEROX One résistant aux intempéries vous offre toujours une protection fiable et optimale. Notre cadenas électronique est conforme aux certifications IP66 et IP68, ce qui signifie qu'il est étanche à l'eau et à la poussière. Il est donc extrêmement fiable et durable, même dans des conditions difficiles. Grâce à l'application ABUS One et à la connexion Bluetooth® sécurisée par SmartX, vous pouvez facilement commander et gérer le cadenas via votre smartphone.

Le cadenas se compose d'un corps en zamak et d'une anse Nano Protect™ en acier cémenté, ce qui offre une qualité et une sécurité élevées. Le double verrouillage à bille assure une fermeture fiable, tandis que le verrouillage automatique offre un confort supplémentaire. Et grâce à l'anse à ressort, le cadenas s'ouvre automatiquement pour faciliter l'accès. Il est équipé d'une pile CR2 remplaçable.

Technologies

- Corps du cadenas en zamak
- Certification IP66 & IP68 (étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau et l'immersion de courte durée)
- Anse Nano Protect™ en acier cémenté
- Norme Bluetooth® V5.2 (rétro compatible jusqu'à 4.0)
- Application ABUS One gratuite

EVEROX™ One 61/50

Seite 2 von 2

- Pile CR2 incluse
- Double verrouillage à billes
- Verrouillage automatique
- Anse montée sur ressort pour une ouverture automatique

Utilisation et application

- Sécuriser les objets en cas de risque de vol moyen
- Utilisation en combinaison avec Smart Device et l'application ABUS One
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur

Variantes

- Tailles : 45 et 50 mm

Caractéristiques techniques - EVEROX™ One 61/50

Diamètre anse d	8 mm
Hauteur f	103 mm
Indice de protection	IP66 & IP68
Largeur a	50 mm
Niveau de sécurité	8
Norme Bluetooth	V5.2
Ouverture horizontale anse b	24 mm
Ouverture vertical anse c	36 mm
Poids	380 g
Profondeur e	23 mm
Type de fermeture	Bluetooth®
coloris	argent
à même clé	Non
EAN	4003318991929

Dessin technique

