

Datenblatt:

Steckdosenleiste TIDE 6xT13 3m mit Schalter und Haftmagnete ws

Steckdosenleiste TIDE 6xT13 längs mit erhöhtem
Berührungsschutz, Kabel Td H05VV-F 3G1mm², Kabellänge 3m,
Stecker T12, Reset-Knopf (rückstellbarer Überstromschutz),
Aufhängeösen, Haftmagnete inkl. Mangetklebehalterungen,
Aufwickelvorrichtung, weiss

Artikelnummer	50 00131 WS
EAN	7611007179373 
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	3
Verpackungsmasse	8.0 x 29.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.555 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Tide
Marke	STEFFEN
Modell	Variabl
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein

Merkmal	Bezeichnung
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	integrierte Aufwickelvorrichtung
Produkthöhe	290 mm
Produktbreite	80 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.550 Kg
Verpackungsart	Sleeve mit Eurolochung