

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	Anwendung

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	M8, 4-polig gerade Buchse
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettenmaterial	Edelstahl 316L
Status-LED	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,3 mm
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm ²
Draht-Isoliermaterial	PVC
Betriebsbemessungsspannung U _e	75 V DC
Nennstrom [I _n]	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Isolierungswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,4 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP68
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-85 °C (statisch)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35-100 °C

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
------	---

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate