

MERKMALE

- **Größenauswahl:**
140 mm, 160 mm
und 180 mm
- **Ergonomischer DuoTech-Griff** –
bequemer Halt und
Benutzerfreundlichkeit
- **Material: Stahl**
- **Polierte Oberfläche
mit galvanisierter
Beschichtung**

RS Pro 140-mm-Seiten

RS Best.-Nr. 875-5792



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese professionellen Seitenschneider von RS PRO mit weichen DuoTech-Griffen dürfen in Ihrer Werkzeugkiste nicht fehlen, wenn Sie weiche und harte Drähte schneiden möchten.

Allgemeine

Typ	Seitenschneider
Anwendungen	Elektro-, Kommunikations- und Bauarbeiten
Nicht parkend	Nein
VDE-/1000-V-Zulassung	Nein

Mechanische

Gesamtlänge	140mm
Backenlänge	20mm
Werkstoff	Stahl
Maximale Schneidleistung	1.8mm
Oberfläche	Polierte Oberfläche (elektrofilmt)

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	DIN/ISO 5749, TS 11071
-----------------------------------	------------------------



Stock Number	Length mm	Length in	Ømm
875-5792	140	5.5	1.8
875-5795	160	6	2
875-5799	180	7	2.5