

Fiche de Données Produit Product Data Sheet

180898 – LE 2659 NW / GU10 LED 111x69mm 230V 13W 1150 lm 25° 3000K Dimmable



Caractéristiques Electriques / Electrical Characteristics

Volts (V)	230V AC
Watts (W)	13
Flux à 90°/90° cone flux	1150
Intens.lumineuse / Lum. Intensity (Cd)	3200
Variable/Dimmable	Oui/Yes

Données Commerciales / Commercial data

Code ORBITEC/ORBITEC Code	180898
Référence ORBITEC ORBITEC reference	LE 2659 NW
Désignation ORBITEC ORBITEC description	Lampe à led Led lamp

Données de Fabrication / Manufacturing Data

Marque/Brand	ORBITEC
--------------	---------

Réglementation / Standards

Conformité RoHS RoHS Compliance	Oui / Yes
Conformité REACH REACH compliance	Non concerné Not concerned
Eco-contribution (DEEE)	Oui / Yes

Caractéristiques Générales/General Characteristics

Culot/Socket	GU 10 Bi-pin
Forme/Shape	Réflecteur/reflector
Technologie/Technology	LED
Durée de vie/Life time	25000h
Couleur/Color	3000K Blanc chaud Warm white
Angle (Degrés) Angle (degrees)	25°
IRC (Ra)	80

Caractéristiques Dimensionnelles / Dimensions

Diamètre/Diameter (mm)	111
Hauteur/Height (mm)	69
Poids/Weight (g)	170

Données Logistiques / Logistic data

Unité Consommateur Consumer Unit	1pc
Conditionnement/Pack quantity	6 pcs

26/05/2025