0170 : Adjustable Wrench



Description

Triple coating of nickel and chrome provides high corrosion resistance.
Very tough.
The moving jaw of 6, 8, 10 and 12” long wrenches do not protrude when open, making them suitable for use in confined spaces.





References

Sku	Accross flats A mm	Accross flats A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	kg
017006	19	3/4	6	10	150	6	0,120
017008	24	15/16	7	12	200	8	0,230
017010	29	1.1/8	8	14	250	10	0,390
017012	33	1.1/4	11	19	300	12	0,670
017015	45	1.3/4	18	25	380	15	1,230
017018	53	2.1/16	19	28	455	18	2,105

