



ZCKY59

Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKY
Produktkompatibilität	XCKJ XCKL XCKM XCKS
Zugehöriger Kopf	ZCKD05 ZCKE05
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Federstab Federrückstellung Thermoplast (runde Stange 6 mm, L = 200 mm)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-70 °C für niedrige Temperatur -25-70 °C für Standard
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40-70 °C für niedrige Temperatur -40-70 °C für Standard
Umweltbedingungen	Niedrige Temperatur Standard

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
--------------------------------	-----------------------

ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------