

MERKMALE

- Robuste Stahlkonstruktion
- Verstellbare Auffangablage für verschüttete Flüssigkeiten
- Nicht herausnehmbare Wanne
- Warnschild
- Entspricht den COSHH-Richtlinien

RS PRO Schrank mit 2 Türen und 2 Türen für gefährliche Stoffe, gelb, 900 mm x 900 mm x 460 mm

RS Best.-Nr. 733-4903



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Unser RS PRO-Gefahrstoffschrank wurde entwickelt, um eine sichere Lagerung für potenziell gefährliche Substanzen und Materialien zu gewährleisten. Mit Stahlkonstruktion sind 2 Schlösser mit einem verchromten Griff aus Zinkdruckguss (nicht verhakt) und einem 2-Punkt-Stahlverriegelungsmechanismus ausgestattet. Eine nicht herausnehmbare Auffangwanne ist ein integraler Bestandteil des Sockels, um verschüttete Flüssigkeiten zu enthalten. 1 verstellbare Ablage, die kleine Verschüttungen zurückhalten kann und eine galvanisierte Oberfläche hat.

Allgemeine

Anzahl der Türen	2
Anzahl der Regale	1
Verriegelbar	Ja
Werkstoff	Stahl
Farbe	gelb
Oberfläche	Pulverbeschichtung
Anwendungen	Schulen, Krankenhäuser, wissenschaftliche Labore, Fabriken und Büros, Reinigungsschränke

Mechanische

Außengröße	900 mm x 900 mm x 460 mm
Höhe	900mm
Breite	900mm
Tiefe	460mm
Verriegelungsmechanismus	2-Punkt-Stahlverriegelungsmechanismus

Interne Messung	
Interne Größe	898 mm x 896 mm x 435 mm
Höhe	350mm
Breite	350mm
Tiefe	345mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

COSHH-Vorschriften für die Lagerung und den Transport gefährlicher Stoffe





Cabinet Size HxWxD(mm)	No. of Shelves Supplied	RS Stock No.
900x460x460	1	7334906
700x900x460	1	7334909
900x900x460	1	7334903
1800x900x460	3	7334912