## Produktinformation

# 00 21 20

## Werkzeugkoffer "Vision24" Elektro

20-teilig



- Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 21 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 20 kg
- 24 Liter Fassungsvermögen

- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 180 x 370 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 170 x 310 mm

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 00 21 20 |
| EAN | 4003773052166 |
| Gewicht | 7.055 g |
| Abmessungen | 180 x 180 x 370 mm |
| REACH- Konformität | enthält SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Abmessung Breite außen (innen) | 480 mm |
| Abmessung Höhe außen (innen) | 380 mm |
| Abmessung Tiefe außen (innen) | 180 mm |

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*

