

Product data sheet

Characteristics

TM171DWAL2U

Bedienterminal, Modicon M171, LCD Display, 1
AE, Uhr, Wandmontage, weiß

Regionaler Lagercode: Not on Stock



Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171
Produkt- oder Komponententyp	Anzeigemodul
Anzeigefarbe	Monochrom
Versorgung	Externe Quelle

Zusatzmerkmale

Displaytyp	LCD-Bildschirm
Anzahl der Tasten	4
Farbe	Weiß
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme in W	5 W 0 W
Beschriftung	CE
Taktgeber	Mit Uhr
Lokale Signalisierung	LCD-Anzeige
Produktkompatibilität	Logic controller M171 optimized
Höhe	137 Mm
Breite	96,5 Mm
Tiefe	31,3 Mm
Produktgewicht	0,143 Kg

Montage

Produktzertifizierungen	cURus
Schutzart (IP)	IP40 Vorderseite:

Auftrags- und Versandinformationen

Kategorie	US1PC1222537
Rabattübersicht	PC12
GTIN	3606480752667
Rückgabe	Nein
Ursprungsland	IT

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,000 Cm
VPE 1 Breite	13,000 Cm
VPE 1 Länge	18,500 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	259,000 G
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,000 Cm
VPE 2 Breite	30,000 Cm
VPE 2 Länge	40,000 Cm
VPE 2 Gewicht	1,811 Kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	75,000 Cm
VPE 3 Breite	60,000 Cm
VPE 3 Länge	80,000 Cm
VPE 3 Gewicht	36,976 Kg

Nachhaltigkeit

California Proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is k
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Ja
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert 🔗
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform 🔗
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt w

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Product Life Status : **14-Demnächst nicht mehr lieferbar**