

**SERVANTE ROLL 6 TIROIRS GAMME SÉCURITÉ +
COMPOSITION DE 7 MODULES THERMOFORMÉS**



OFFRE SPÉCIALE

FACOM vous OFFRE la sécurité !

Nouvelle servante ROLL au prix de la
ROLL.6GM3PB !

Soit 1 029,00 € au lieu de ~~1 154,00 € (-125,00 €)~~

ROLL.6GM3S19IM

SERVANTE ROLL 6 TIROIRS GAMME SÉCURITÉ + COMPOSITION DE 7 MODULES THERMOFORMÉS



NOUVELLE SERVANTE ROLL SÉCURITÉ 6 TIROIRS ROLL.6GM3SPB

- 6 tiroirs **SAFETY LOCK SYSTEM** : 3 tiroirs hauteur 60 mm, 2 tiroirs hauteur 130 mm, 1 tiroir hauteur 200 mm
- Dimensions (hors roues) : 970 x 748 x 515 mm
- Poids : 54,00 kg

COMPOSITION DE 7 MODULES THERMOFORMÉS CM.V5PB

- Module **CLIQUET DOUILLES 1/2"** avec 1 cliquet tête ronde, 19 douilles SH. 8 à 19 - 21 à 24 - 27 - 30 - 32 mm, 2 rallonges 130 et 250 mm, 1 cardan universel
- Module **DE RANGEMENT POUR PETITES PIÈCES** : 4 cases
- Module **16 CLES MIXTES** : 440. 6 à 19 - 22 - 24 mm
- Module **VISSAGE** :
 - AN. 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 mm
 - AWH. 6,5 x 150 - 8 x 175 mm
 - ⊕ ANP. 1 x 100 - 2 x 125 mm
- Module **FRAPPE** : 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
- Module **CLIQUET DOUILLES 1/4"** avec 1 cliquet tête ronde, 10 douilles R.5,5 à 14 mm, 2 rallonges 55 et 100 mm, 1 cardan universel, 1 poignée coulissante 115 mm, 1 poignée emmanchée, 1 douille porte-embouts, 18 embouts (Fente, Philips®, Pozidriv®, 6 pans, Resistorx®), jeu de 9 clés mâles 6 pans 1,5 à 8 mm, jeu de 8 clés mâles Torx® de 10 à 45
- Module **5 PINCES** : coupante, demi-ronde becs droits, demi-ronde becs coudés, multiprise, pince-étau 501A

ROLL.6GM3S19IM