











Zubehör optional / accessories optional



M / scale 1:5



Standardverpackung: Karton 084115 und Gefache 084108
packaging: cardboard box 084115 and separator 084108

Verpackungseinheit: 25 St.
packaging unit: 25 pcs


Fehlende Masse und Angaben siehe IEC 807-2 (DIN 41652)
Missing information and dimensions according to IEC 807-2 (DIN 41652)

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen
Additional indications according to production documentation

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 474238
Part marking according to specification 474238

Kontaktoberfläche anschlussseitig: verzinkt
terminals: tin plated

Layoutvorschlag
recommended layout



Anschlusslänge variabel von 2-3,6 mm / terminal length from 2-3,6 mm

* Toleranz / Tolerance:


- Anschlusslänge 3,6 ±0,5 / terminal length 3,6 ±0,5
- gekürzte Anschlusslänge 2-3,2 ±0,3 / shortened length 2-3,2 ±0,3

Gewindebolzen threaded bolt	003598	237	2,54	3,6	B#4	6,4	3,7	3,2	25	
	003599				BM3					
Nietmutter/ riveted nut	003601	237	2,54		NM#4	—	3,7			
	003600				NMM3					
Rohrniet / rivet	003644	237	2,54		ROKL	—	3,8			
	013305	137								
Zubehör accessories	Ident.-Nr. part-no.	Anford.- stufe class	Reihen- abstand distance between rows	A* Anschluss- länge terminal length	Zubehör accessories	HS Einbaumaß Steckseite mounting height mating side	HA Einbaumaß Anschlußseite mounting height terminal side	Sonderausführung special	D Layout layout	VPE pack. unit

Dimension Nr. 1 - 50
not assigned dimension no.: 5-9, 17-24, 30-39, 48, 49,

Replacement for drawing number 003884
from 17.03.2004

b	0007-16	29.01.2019	Fuchs
Index	Modification Nr.	Date	Name

01	Datenübernahme					12.02.2020		Wiederkehr			
Index		Änderung/change				Datum/date		Name			
Gewicht/weight:		Werksstoff/material:			Oberfläche mm²/surface mm²:						
Maßstab/scale: 2:1		Maßangaben in/dimensions units: mm			Veredelung/refinement:						
Toleranzen/tolerances		Datum/date		Name		Benennung/name					
ISO 2768-mK		Bearbeiten/drawn: 16.12.2014		Fuchs		TMC-S 09 LP03 BA 6,7					
ISO 8015		Geprüft/checked: 17.12.2014		Hokumner		TMC-S 09 LP03 type 6,7					
Projektion/projection						Zeichnungs-Nr./drawing number				Blatt/sheet	
		PROVERTHA® CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS				324316				1/1	
Kd.-Zg./custom-drawing:						Ersatz fuer/substitute to:					

PROVERTHA®
CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS

324316