



Protection de la tête

IRAYA SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection fumées au design sport, très épuré



Avantages spécifiques



Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit



Avantages supplémentaires

· Compatible avec une protection auditive

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L3

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



IRAYA SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection fumées au design sport, très épuré

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Extérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	9,5
Style de verres	Bi-oculaire
Couleur du verre	Fumé
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	3.1
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	TPR (Thermoplastic Rubber)
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir, Gris
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Poids (g)	24